

## **Kasutusjuhend**

### **Optimizer**

#### **Kaheastmeline reduktsiooniventil**

#### **JUHEND**

- Enne Optimator'i ühendamist ballooniga puhuge ballooni ventiililt ära igasugune mustus. Selleks avage lühikeseks ajaks ballooni ventiil, et veidi gaasi välja lasta. Läbipuhumisel peab pöörama tähelepanu sellele, et gaasijuga ei suunataks otse inimestele, lahtisesse tulle ega kuumadele esemetele.
- Kontrollige, kas Optimator'il on gaasiballooniga ühendamiseks originaaltihend.
- Ühendage gaasivoolik Optimator'i voolikunipliga.
- Kinnitage ühendus voolikuklambriga.
- Avage aeglaselt ja ettevaatlikult ballooni ventiil ja lugege gaasi survet balloonis olevat survet näitavalt manomeetrilt. Gaasivoolu reguleeritakse regulaatoriga, kusjuures keevituspüstoli päästik on sel ajal sisse vajutatud. Sissemonteeritud ökonoomiasüsteemi funktsioneerimist juhitakse regulaatoriga, mis alati tagab töötamisel maksimaalse ökonoomsuse. Ülaosas asetsevat katteplaati ei tohi eemaldada, sest see mõjutab nii ökonoomiasüsteemi kui ka seadme ohutust.

Pärast töö lõpetamist või pikka mittekasutusperioodi:

- Sulgege ballooni ventiil ja laske välja voolikusse jäänud gaas.

#### **HOOLDAMINE**

Parandustöid tohivad teha ainult spetsialistid või meie poolt selleks volitatud personal.

**OPTIMATOR  
REDUKTSIOONIVENTILID**

Gaasit üüp	Art. nr.	Ühendus		Mano- meeter Bar	Vooluhulga mõõtetoru l/min	Märkus
		Sisend	Väljund			
Ar/Mix	3737-0000	W24.32x14/1"	G3/8"	0,315	4-30	EN 581
Ar/Mix	3737-4000	W30x2	G3/8"	0-400	4-30	ISO 2503
Ar/Mix	3737-1010	G5/8" Bulln.	G3/8"	0-315	4-30	BSP Stand. Boc
Ar/Mix	3737-2010	G5/8" Bulln.	G3/8"	0-315	4-30	BSP Stand. A-P
Ar/Mix	3737-1200	W21.8x14/1"	G1/4"	0-315	4-20	EN 581
Ar/Mix	3737-3010	W24.32x14/1" Bulln.	G3/8"	0-315	4-30	Italy
CO <sub>2</sub>	3738-0000	W21.8x14/1"	G3/8"	0-315	4-30	EN 581
CO <sub>2</sub>	3738-1010	W21.8x14/1"	G3/8"	0-315	4-30	BSP Stand. Boc
CO <sub>2</sub>	3738-2010	W21.8x14/1"	G3/8"	0-315	4-30	BSP Stand. A-P

**VARUOSADE LOETELU**

Manomeeter	Kulumõõtur	Voolikuliitmik	Tihendikomplekt
3033-4500	3712-2110 (30L)	3308-0020 G/4"	3710-0050
	3712-5110 (20L)	3201-0075 G3/8"	

**Tootja:** Elga Gas Equipments AB  
Snickarevägen 1  
443 61 STENKULLEN  
Rootsi  
[www.elgagasequipment.com](http://www.elgagasequipment.com)

**Maaletooja:** GF Anapol OÜ  
Peterburi tee 1a  
11415 Tallinn

Tel. 6380 464  
Faks: 6380 465  
e-post: [info@keevitus.ee](mailto:info@keevitus.ee)  
internet: [www.keevitus.ee](http://www.keevitus.ee)